



Asortiman moment ključeva, maks. stezni moment: 1000cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659938 1000
GTIN	3148516763853
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Robustan moment odvijač, namješta se preko mikrometarske skale bez greške. Unutarnji četverokut od 1/4 cola na kraju ručice.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač preskače sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Sadržaj:

9 nastavaka, sortiranih: po 1 kom.: PZ 1-2-3; 6-kutni 3-4-5 mm; prorez 4,5-6,5-8

Ručica račne: Br. 659937

Produžetak nastavka: 100 mm

Momentni odvijač br. 659936: 1 kom. vel. 1000

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	1000 cNm
Kalibriranje	O1

Izlazni Četverokut	1/4 col
Aktivacijska signalizacija	zvučno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Protokoliranje podataka	ne
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Prikaz	analogno
Standard	ISO 6789
Prihvat nastavaka	D6,3
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Pribor

Momentni odvijač sa skalom maks. stezni moment 1000 cNm	659936 1000
Ručka s reverzibilnom računom	659937
Momentni odvijač sa skalom maks. stezni moment 250 cNm	659936 250