


**Savijena telefonska kliješta, polirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713550 160
GTIN	4003773015994
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdi i meku žicu. Narovašene čeljusti.

Fosfatirana kliješta, glava polirana. Ručke prevučene plastikom. Elastične čeljusti otporne na uvijanje.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	50 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju

Površina	atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta