



Momentni odvijač iTorque® s digitalnim prikazom, maks. stezni moment: 300cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659935 300
GTIN	4010995368876
Razred artikla	63K

Opis

Izvedba:

Vrlo kvalitetna, udobna metalno-plastična ručka garantira ergonomičan rad i jednostavno namještanje momenata. Jednostavno i brzo čitanje odnosno podešavanje preko **velikog digitalnog zaslona**. Automatsko isključivanje nakon 15 sekundi (radni vijek baterije minimalno 1 godina). Tvornička izmjena baterija ili tijekom rekalkibracije. Prikaz se može mijenjati između Nm, lbf·in. Uključuje držač bitova br. 659932 za prihvat 1/4 colnih bitova.

Mjerne jedinice: Nm, lbf·in

Prednost:

Preko **ugrađene funkcije za računanje** sprema broj steznih postupaka, što služi kao podloga za nadzor pomoću ispitnih uređaja

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač se čujno i osjetno iskapča te je ponovno spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Ostali izmjenjivi umetci pod br. 659940 – 659946.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Razlučivost	1 cNm
Ø	34 mm
Prikaz	digitalno
maskimalan okretni moment	300 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	F 6,3
Prihvata nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	80 - 300 cNm
Područje okretnog momenta	0,8 - 3 Nm
Broj sadržanih baterija	1
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf·in
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Težina	340 g
Odziv	aktivirajući
Priključak	izmjenjiva oštrica
Ukupna duljina L	134 mm
Serijski broj	iTorque®
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko

Opskrba energijom	na bateriju
Tip baterije	CR1220 MFR FH
kemijski sastav	litij
Oznaka proizvođača	iTorque®
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Pribor

Izmjenjivi nastavak TorquePozidriv veličina 0	659941 0
Bit nastavak	659932
Izmjenjivi nastavak Torqueza Phillips veličina 1	659940 1
Izmjenjivi nastavak TorquePozidriv veličina 1	659941 1
Izmjenjivi nastavak Torqueza Phillips veličina 0	659940 0