



Plosnato-oblakliješta ravna izolirane uranjanjem prema VDE, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 713335 200 |
| GTIN | 4003773016069 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Kromirana kliješta, drške obložene plastikom, **izolirana uranjanjem**.

Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|---------------------|--|
| ukupna duljina | 200 mm |
| Duljina čeljusti | 73 mm |
| Drška | izolirano uranjanjem |
| Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | kromirano |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |