

**Plosnato-oblakliješta ravna, polirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713150 160
GTIN	4003773013099
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Fosfatirana kliješta, glava polirana. Ručke prevučene plastikom. Elastične čeljusti otporne na uvijanje.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	50 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta