



## Momentni odvijač, tip: TX10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659950 TX10
GTIN	4013288093370
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**.

#### Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	65 mm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
podešeni okretni moment	200 cNm

podešeni okretni moment	2 Nm
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	175 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	fiksno
Težina	118 g
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Oznaka proizvođača	300 TX
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač