

KANON**Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 300cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659949 300
GTIN	4580125347564
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Namješta se preko mikrometarske skale. Drška od profiliranog lakog metala.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Ø	34 mm
maskimalan okretni moment	300 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	40 - 300 cNm
Područje okretnog momenta	0,4 - 3 Nm
Odziv	aktivirajući

Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	cNm
Ukupna duljina L	157 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Težina	214 g
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeObostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2