

KANON
Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 500cNm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659949 500
GTIN	4580125347571
Razred artikla	66F

Opis
Izvedba:

Namješta se preko mikrometarske skale. Drška od profiliranog lakog metala.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Ø	40 mm
maskimalan okretni moment	500 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	100 - 500 cNm
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Očitavanje	cNm

Standard	DIN EN ISO 6789
Težina	436 g
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	200 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2