

Garant
Garnitura momentnih odvijača „TQ-Station“

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659965
GTIN	4045197614469
Razred artikla	21B

Opis
Izvedba:

Odvijač sa okretnim momentom s praktičnom 2K-poprečnom ručkom tečvrsto **podešenim okretnim momentom**. Prihvat bita od 1/4 cola s magnetom. Fleksibilna modularna prihvatna stanica čvrstog limenog tijela s laganim plastičnim jedinicama za pohranu. Brzo odvajanje momentnog odvijača kao i E 6,3-PrecisionBits. Praktična mogućnost pohrane npr. izmjenjivih pločica u 3 umetnute kutije za spremanje. Stabilno postolje za npr. radne stolove odnosno strojeve ili za vješanje na ploču za alat.

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače, te je ponovno spreman za uporabu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Vel. 0,6 – 1,5 = ±15 % navedene vrijednosti.

Vel. 2,2 – 5,7 = ±10 % navedene vrijednosti.

Dio isporuke:

Momentni odvijač br. 211750: Po 1 kom. vel. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7

Bitovi za Torx® br. 674248: Po 1 kom. vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Bitovi za Torx Plus® br. 674252: Po 1 kom. vel. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

Stanica za pohranu: 1 kom.

Spremnici (ladice): 3 kom.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Dostupne su pojedinačne veličine momentnih odvijača pod br. 211750.

Tehnički opis

Profil progona	Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Točnost mjerenja momenta	±15 %
Mjerna tehnika	mehaničko
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Protokoliranje podataka	ne
Očitavanje	Nm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Ukupna duljina L	107 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Prihvat nastavaka	F 6,3
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP

674252 6IP

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
„TQ-Station“ stanica za pohranu momentnih odvijača	659964
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm

211750 5,7