

Garnitura alata za montažu, 59-dijelna bez spremnika



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680305
GTIN	2050001017697
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži kvalitetne alate za **popravke i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja itd.**

Dio isporuke:

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

Žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 3

DICK garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)

PUK® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150

GARANT Komplet dvostranih viljuškastih ključeva 6 – 34 mm s držačem: 1 kom. br. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 12

Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools garnitura odvijača s ravnom glavom: 1 kom. br. 660910 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5

PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5

PB Swiss Tools odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668100 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701500 vel. 180

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705500 vel. 250

KNIPEX® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210

Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br. 708205 vel. 250

KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713150 vel. 160

Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2

Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2

KNIPEX® kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br. 724900 vel. 160

RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175

RENNSTEIG garnitura probijača i točkala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)

Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 300

Plastični čekić: 1 kom. br. 754500 vel. 32

PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110

Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300 vel. 175

Plastična mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125

Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK

Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Garnitura alata
-----------------	-----------------

Pribor

Plosnato-oblakliješta ravna, polirana ukupna duljina 160 mm	713150 160
Plastična mazalica s ispusnom cijevi kapacitet 125 ml	083532 125
Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831700 110
Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom veličina 2	668100 2
Fiksni nož za kablove	844300
Teška stolarska kliješta ukupna duljina 210 mm	706610 210
Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana ukupna duljina 250 mm	704900 250
Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom veličina 1	668100 1
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Kliješta za vanjske prstenove tip A2	719905 A2
Kombinirana kliješta, polirana ukupna duljina 180 mm	701500 180
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 3,5 mm	665020 3,5
Univerzalna grip kliješta s prizmatičnim čeljustima cijela duljina 250 mm	708205 250

Kliješta za unutarnje prstenove tip J2	719805 J2
Garnitura ravnih odvijača s „multicraft“ Kraftheft drškom broj odvijača 5	660910 5
Garnitura 6-kutnih odvijačani klani broj odvijača 8	626072 8
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 6,5 mm	664800 6,5
Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrolirez 2 duljina bez drške 200 mm	517200 200
Mekani čekić s Cellidor umetcima Ø glave čekića 32 mm	754500 32
Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 3	575000 3
Plosnato dlijeto ukupna duljina 175 mm	740500 175
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 12	610610 12
Garnitura probijača s dlijetomu plastičnom držaču broj alata 6	745600 6
Trajni marker Dura-Ink® 15 boja natpisa B	085154 B
Kliješta za rezanje, polirana ukupna duljina 160 mm	724900 160
Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka	581220
Plastični stezni držač za broj ključeva 12	611500 12
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2