



## Multiplikator okretnog momenta u limenom kućištu, maks. izlazni moment: 800Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659975 800
GTIN	4018754186785
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

**Ulazni pogon** s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Precizni planetarni pogon osigurava točan prijenos momenta s dugoročnom točnošću od  $\pm 5\%$ . Isporuka u limenom koferu.

#### Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

### Tehnički opis

maksimalni ulazni moment	229 Nm
Podlaganje pogona	4:1
Broj potpornih uređaja	1
Četverokutni nastavak	3/4 col
Težina	2 kg

maksimalna izlazna kompetencija	800 Nm
Osigurač protiv preopterećenja	da
Nepovratna blokada	ne
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:3,5
Izlazni Četverokut	1/2 col
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	250 Nm
Ø D	66 mm
Duljina D (L)	215 mm
Visina H	85 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Vrsta proizvoda	Momentni ključ