



## Momentni odvijač, tip: 2



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 659950 2      |
| GTIN           | 4013288096425 |
| Razred artikla | 63F           |

### Opis

#### Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka.**

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće.**

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom.**

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom.**

#### Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Duljina cilindričnog dijela | 65 mm   |
| Točnost mjerenja momenta    | ±10 %   |
| podešeni okretni moment     | 140 cNm |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| podešeni okretni moment             | 1,4 Nm                  |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje |
| Očitavanje                          | cNm                     |
| Priključak                          | fiksno                  |
| Ukupna duljina L                    | 175 mm                  |
| Mjerni postupak                     | Zakretni moment         |
| Odziv                               | aktivirajući            |
| Standard                            | DIN EN ISO 6789         |
| Princip aktiviranja                 | mehanička klizna spojka |
| Težina                              | 124 g                   |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno      |
| Smjer momenta                       | Pritezanje udesno       |
| Protokoliranje podataka             | ne                      |
| Aktivacijska signalizacija          | akustično               |
| Aktivacijska signalizacija          | haptičko                |
| Mjerna tehnika                      | mehaničko               |
| Profil progona                      | 6-kutni odvijač         |
| Oznaka proizvođača                  | 300 Hex                 |
| Čvrsto podešen okretni moment       | da                      |
| Vrsta proizvoda                     | Moment odvijač          |