

## Garnitura alata za montažu, 107-dijelna sa sandukom za alat od čeličnog lima



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680350
GTIN	2050001016447
Razred artikla	66H

### Opis

#### Upotreba:

Sadrži kvalitetne alate za **popravke i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja itd.**

#### Dio isporuke:

Šestar sa šiljkom: 1 kom. br. 457600 vel. 200

Dvostrana igla za označavanje: 1 kom. br. 458400

**STABILA**® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

**DICK** garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)

Turpije za ključeve sortirane u plastičnoj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)

Žičana četka, s 3 reda: 1 kom. br. 575000 vel. 3

Metalni luk pile s listom: 1 kom. br. 580700 vel. 300

**GARANT** mala lučna pila: 1 kom. br. 581195

**GARANT** dvostrani viljuškasti ključ 6 – 34 mm s držačem: 1 kom. br. 610610 vel. 12 (6x7 – 30x34 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 12

**GARANT** Dvostrani okasti ključ 6 – 22 mm: 1 kom. br. 615610 vel. 8 (6 x 7 – 19 x 22 mm)

Garnitura 6-kutnih L odvijača u plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Kutni odvijač za Torx®: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Asortiman nasadnih ključeva, 1/2 cola: 1 kom. br. 637718 vel. 6 (16-dijelno)

**GARANT** garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660036 vel. 5 (3,5 – 8 mm)

**PB Swiss Tools** odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5

**PB Swiss Tools** ravni kutni odvijač: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5

**PB Swiss Tools** ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5

**GARANT** odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2

Kombinirana klješta: 1 kom. br. 703000 vel. 180

Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250  
**KNIPEX**® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210  
 Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br. 708205 vel. 250  
 Telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713200 vel. 160  
 Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2  
 Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2  
 Kliješta za rezanje: 1 kom. br. 725250 vel. 160  
**RENNSTEIG** plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175  
**RENNSTEIG** križno dlijeto: 1 kom. br. 740600 vel. 150  
**RENNSTEIG** komplet probijača i točkala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Bravarski čekić s 3K drškom: Po 1 kom. br. 750450 vel. 300; 500  
 Plastični čekić: 1 kom. br. 754500 vel. 32  
 Ideal škare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260  
 Škare za električare: 1 kom. br. 769005 vel. 130  
**PB Swiss Tools** razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110  
 Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300 vel. 175  
 Plastična mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125  
 Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK  
 Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK  
 Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B  
 Kutije za alat od čeličnog lima: 1 kom. br. 693455 vel. 5/530

**Napomena:****Alat se isporučuje otpušten.****Tehnički opis**

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

**Pribor**

Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrolirez 2 duljina bez drške 200 mm	517200 200
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 3,5 mm	665020 3,5
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK

Šestar sa šiljkom duljina D (L) 200 mm	457600 200
Garnitura ravnih odvijača, s drškom 2K-Haptoprene broj odvijača 5	660031 5
Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelna u plastičnoj futroli	518930
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 12	610610 12
Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766042 260
Kliješta za vanjske prstenove tip A2	719905 A2
Igla za označavanje - kutna	458400
Trajni marker Dura-Ink® 15 boja natpisa B	085154 B
Mala lučna pila Ergonomska drška	581195
Plosnato dlijeto ukupna duljina 175 mm	740500 175
Metalni luk pile 317s bimetalnim listom 24 zupca	580700
Fiksni nož za kablove	844300
Križno dlijeto ukupna duljina 150 mm	740600 150
Bravarski čekić s 3k drškom Težina bez drške 500 g	750450 500
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667690 1
Set L odvijača za Torx® fosfatiran broj odvijača 11	624870 11
Bravarski čekić s 3k drškom Težina bez drške 300 g	750450 300
Garnitura 6-kutnih odvijača niklani broj odvijača 9	626072 9
Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 3	575000 3
Kutija za alat od čeličnog lima Extra tip 5/530	693455 5/530
Plastična mazalica s ispusnom cijevi kapacitet 125 ml	083532 125
Kliješta za unutarnje prstenove tip J2	719805 J2
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 6,5 mm	664800 6,5
Škare za električare poniklanes reznim utorom za žicu ukupna duljina 130 mm	769005 130
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 16-dijelni tip 6	637718 6
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 6,5 mm	664100 6,5
	703000 180

Komb. kl. od vanadija, sjajno brušena ukupna duljina 180 mm

LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Teška stolarska kliješta ukupna duljina 210 mm	706610 210
Mekani čekić s Cellidor umetcima Ø glave čekića 32 mm	754500 32
Univerzalna grip kliješta s prizmatičnim čeljustima cijela duljina 250 mm	708205 250
Plosnato-oblak kliješta neizolirana ukupna duljina 160 mm	713200 160
Garnitura probijača s dlijetom plastičnom držaču broj alata 6	745600 6
Kliješta za rezanje ukupna duljina 160 mm	725250 160
Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831700 110
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667690 2
Vodoinstalaterska kliješta s plastičnom prevlakom cijela duljina 250 mm	706151 250
Garnitura alata za montažu, 107-dijelnabez spremnika	680355
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2