



Momentni odvijač, tip: 2,5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659950 2,5
GTIN	4013288096432
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**.

Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	65 mm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
podešeni okretni moment	200 cNm

podešeni okretni moment	2 Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Težina	124 g
Očitavanje	cNm
Priključak	fiksno
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	175 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Profil progona	6-kutni odvijač
Oznaka proizvođača	300 Hex
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač