

Garnitura mehaničarskih alata, 94-dijelna s torbom za montažu



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 680252 |
| GTIN | 2050001016478 |
| Razred artikla | 66H |

Opis

Upotreba:

S najvažnijim kvalitetnim alatima za mehaničare; sastavljeno na temelju iskustva iz prakse.

Dio isporuke:

GARANT pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150

GARANT metar u traci: 1 kom. br. 462210 vel. 2

DICK turpija s tri brida H2 s drškom: 1 kom. br. 511200 vel. 200

DICK poluobla turpija H2 s drškom: 1 kom. br. 513200 vel. 200

DICK okrugla turpija H2 s drškom: 1 kom. br. 514200 vel. 200

Turpije za ključeve sortirane u plastičnoj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)

Četka za turpije: 1 kom. br. 576000 vel. 115×40

PUK[®] univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150

Dvostrani viljuškasti ključ 6 – 22 mm s držačem: 1 kom. br. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 8

Garnitura kutnih odvijača za Torx[®]: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: 1 kom. br. 630368 (29-dijelno)

Ravni odvijač: 1 kom. br. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668401 vel. 1; 2

KNIPEX[®] kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701500 vel. 160

Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250

KNIPEX[®] telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713150 vel. 160

Pinceta, s igličastim šiljkom: 1 kom. br. 727520 vel. N

KNIPEX[®] kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br. 724900 vel. 160

Plosnato dlijeto **PB Swiss Tools**: 1 kom. br. 741000 vel. 150

RENNSTEIG garnitura izbijača: 1 kom. br. 747200 vel. 6 (2 - 8 mm)

PB Swiss Tools točkalno: 1 kom. br. 749200 vel. 90

GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: Po 1 kom. br. 750110 vel. 100; 300

Ideal škare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260

PB Swiss Tools šilo: 1 kom. br. 831600 vel. 80

NOGA fini strugač: 1 kom. br. 836400 vel. 120

Plastična mazalica: 1 kom. br. 083529 vel. 80

Kombinirane škare: 1 kom. br. 763100 vel. 140

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

| Vrsta proizvoda | Garnitura alata |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

Pribor

| | |
|---|------------|
| Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1 | 668401 1 |
| Mehaničarsko plosnato dljeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 150 mm | 741000 150 |
| Poluokrugla turpija duljina bez drške 200 mm | 513200 200 |
| Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelnau plastičnoj futroli | 518930 |
| Mala plastična kantica za podmazivanje kapacitet 80 ml | 083529 80 |
| Višenamjenske škareravno ukupna duljina 140 mm | 763100 140 |
| Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm | 766042 260 |
| Pinceta šiljata, 125 mm oblik AA materijal N | 727520 N |
| Šilo s plastičnom ručkom duljina oštrice 80 mm | 831600 80 |
| Precizni strugač s izmjenjivom šiljkomAlatni čelik | 836400 |
| Set L odvijača za Torx®fosfatiran broj odvijača 11 | 624870 11 |
| Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2 m | 462210 2 |
| Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310)fikсна ručka | 581220 |
| Garnitura 6-kutnih odvijačaniklani broj odvijača 9 | 626072 9 |

| | |
|---|---------------|
| Plosnato-obla kliješta ravna, polirana ukupna duljina 160 mm | 713150 160 |
| Trobridna turpija duljina bez drške 200 mm | 511200 200 |
| Točkalo za mehaničare ukupna duljina 90 mm | 749200 90 |
| Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2 | 668401 2 |
| Garnitura klinova za probijanje u plastičnom držaču, normalna kvaliteta broj izbijača 6 | 747200 6 |
| Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 100 g | 750110 100 |
| Okrugla turpija duljina bez drške 200 mm | 514200 200 |
| Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm | 410100 150 |
| Garnitura ravnih odvijača Kraftheft drškom broj odvijača 5 | 660711 5 |
| Obostrano zaklopiva torba za montažu, s pregradom po sredini | 691450 |
| Kliješta za rezanje, polirana ukupna duljina 160 mm | 724900 160 |
| Kombinirana kliješta, polirana ukupna duljina 160 mm | 701500 160 |
| Vodoinstalaterska kliješta s plastičnom prevlakom cijela duljina 250 mm | 706151 250 |
| Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g | 750110 300 |
| Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 8 | 610960 8 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni29-dijelni tip 6 | 630368 6 |
| Garnitura mehaničarskih alata, 94-dijelnabez torbe | 680255 |