

Garnitura električarskih alata, 82-dijelna s torbom za montažu



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680502
GTIN	2050001016515
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži najvažnije kvalitetne alate za elektroinstalaciju.

Sadržaj:

Garnitura spiralnih svrdla HSS, u kazeti: 1 kom. br. 115000 vel. 1 – 10

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

Špaga za obilježavanje s kredom: po 1 kom. br. 467590 vel. 1; br. 467595 vel. R

STABILA® vodena vaga od lakog metala: 1 kom. br. 467030 vel. 400

DICK plosnata turpija, rez 1, s drškom: 1 kom. br. 510100 vel. 150

DICK poluobla turpija, rez 2, s drškom: 1 kom. br. 513200 vel. 150

DICK okrugla turpija, rez 2, s drškom: 1 kom. br. 514200 vel. 150

Žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 3

PUK® univerzalna pila: Jedan kom. br. 581220

Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: 1 kom. br. 630168 vel. 6 (17-dijelno)

Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: po 1 kom. br. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 2,5

BENNING ispitivač napona „Analog“: 1 kom. br. 473105 vel. analogno

Torba: 1 kom. br. 473336 vel. B

Ključ za dosjedni vijak, prema EN 60900 u potpunosti izoliran do 1000 V: 1 kom. br. 665800 od 2 – 63 A

WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom, VDE-izolirana: 1 kom. br. 713300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160
JOKARI® nož za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728010 vel. 8 – 28
RENNSTEIG dljetto za kamen, plosnato: 1 kom. br. 742500 vel. 250
RENNSTEIG dljetto za kamen, šiljasto: 1 kom. br. 742600 vel. 250
RENNSTEIG dljetto za kamen, električarsko, plosnato: 1 kom. br. 743000 vel. 250
GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 500
 Teški čekić s drškom: 1 kom. br. 751055 vel. 1
 Ideal škare za lim: 1 kom. br. 766000 vel. 260
 Škare za telefonski kabel: 1 kom. br. 769005 vel. 130
Milwaukee® svrdlo za kamen od tvrdog metala u plastičnoj kutiji: 1 kom. br. 786081 vel. 5 (Ø 4 – 10 mm)
 Ubodno dljetto: 1 kom. br. 794800 vel. 16
RUNPOTEC® najlonska traka za povlačenje kabela: 1 kom. br. 814862 vel. 10
 Razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
 Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300
 Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK
 Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK
 Lopatica: 1 kom. br. 087650 vel. 50
 Gumena posuda za gips: 1 kom. br. 087680 vel. 125
 Kist za vodu: 1 kom. br. 087005 vel. 20
 Torba za montažu: Jedan kom. br. 690200
Napomena:
Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 8 mm	663100 8
-------------------------------------------------------------------------	----------

Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 17-dijelni tip 6	630168 6
Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831700 110
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 3	575000 3
Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm	663100 6,5
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 16 mm	794800 16
Lopatica, drvena drška širina 50 mm	087650 50
Najlonska traka za uvlačenje kabla duljina trake 10 m	814862 10
Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663100 5,5
Vodoinstalaterska kliješta Alligator® VDE navlake ukupna duljina 250 mm	705740 250
Okrugla turpija duljina bez drške 150 mm	514200 150
Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom za kabel Ø 8-28 mm	728010 8-28
Boja u prahu za uža za označavanje 250 g tip R	467595 R
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm	665020 2,5
Škare za električare poniklanes reznim utorom za žicu ukupna duljina 130 mm	769005 130
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare potpuno izolirano veličina 2	668600 2
Kantica za miješanje gipsa maks. Ø 125 mm	087680 125
Kožna montažna torba s pregradom po sredini	690200
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare potpuno izolirano veličina 1	668600 1
Poluokrugla turpija duljina bez drške 150 mm	513200 150
Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka	581220
Kliješta za skidanje izolacije, kromirana VDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	728750 160

Ispitivač naponaDUSPOL® tip uređaja ANALOG	473105 ANALOG
Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	713300 160
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663100 4
Vodena vaga od lakog metala duljina 400 mm	467030 400
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663100 3,5
Set spiralnih svrdla HSS br. 114000 u kutiji tip 1-10	115000 1-10
Kombinirana kliješta, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	701700 160
Dlijeto za kamenplosnato ukupna duljina 250 mm	742500 250
Hvataljka za osigurače, dvostruka funkcijapotpuno izolirano	665800
Fiksni nož za kablove	844300
Dlijeto za kamenšiljasto ukupna duljina 250 mm	742600 250
Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766000 260
Uže za označavanje 30 m Prijenos uvlačenja (x-puta) 1	467590 1
Plosnata turpija duljina bez drške 150 mm	510100 150
Električarsko dlijeto ukupna duljina 250 mm	743000 250
Industrijska prstenasta četkica Ø 20 mm	087005 20
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500
Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	725300 160
Torba Duspol tip B	473336 B
LED džepna svjetiljkas baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Ispitivač naponaDUSPOL® tip uređaja ANALOG	473106 ANALOG
Asortiman alata za električare, 82-dijelnibez torbe	680505
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2