



## Momentni odvijač, tip: 7IP



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659950 7IP
GTIN	4013288093394
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**.

#### Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	65 mm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
podešeni okretni moment	90 cNm

podešeni okretni moment	0,9 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	cNm
Priključak	fiksno
Ukupna duljina L	175 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Težina	117 g
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Profil progona	Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Oznaka proizvođača	300 IP
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač