

Garnitura alata za montažu, 107-dijelna bez spremnika



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680355
GTIN	2050001016799
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži kvalitetne alate za **popravke i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja itd.**

Dio isporuke:

Šestar sa šiljkom: 1 kom. br. 457600 vel. 200

Dvostrana igla za označavanje: 1 kom. br. 458400

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

DICK garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)

Turpije za ključeve sortirane u plastičnoj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)

Žičana četka, s 3 reda: 1 kom. br. 575000 vel. 3

Metalni luk pile s listom: 1 kom. br. 580700 vel. 300

GARANT mala lučna pila: 1 kom. br. 581195

GARANT dvostrani viljuškasti ključ 6 – 34 mm s držačem: 1 kom. br. 610610 vel. 12 (6x7 – 30x34 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 12

GARANT dvostrani okasti ključ 6 – 22 mm: 1 kom. br. 615610 vel. 8 (6 x 7 – 19 x 22 mm)

Garnitura 6-kutnih L odvijača u plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Kutni odvijač za Torx®: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Asortiman nasadnih ključeva, 1/2 cola: 1 kom. br. 637718 vel. 6 (16-dijelno)

GARANT garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660036 vel. 5 (3,5 – 8 mm)

PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5

PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5

PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5

GARANT odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2

Kombinirana klješta: 1 kom. br. 703000 vel. 180

Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250

KNIPEX® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210

Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br. 708205 vel. 250

Telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713200 vel. 160

Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2

Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2

Kliješta za rezanje: 1 kom. br. 725250 vel. 160

RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175

RENNSTEIG križno dlijeto: 1 kom. br. 740600 vel. 150

RENNSTEIG komplet probijača i točkalo: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)

Bravarski čekić s 3K drškom: Po 1 kom. br. 750450 vel. 300; 500

Plastični čekić: 1 kom. br. 754500 vel. 32

Ideal škare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260

Škare za električare: 1 kom. br. 769005 vel. 130

PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110

Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300 vel. 175

Plastična mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125

Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK

Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK

Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 3	575000 3
Fiksni nož za kablove	844300
Šestar sa šiljkom duljina D (L) 200 mm	457600 200
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667690 1

Mala lučna pila Ergonomska drška	581195
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 6,5 mm	664800 6,5
Bravarski čekić s 3k drškom Težina bez drške 500 g	750450 500
Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelna u plastičnoj futroli	518930
Kliješta za vanjske prstenove tip A2	719905 A2
Teška stolarska kliješta ukupna duljina 210 mm	706610 210
Vodoinstalaterska kliješta s plastičnom prevlakom cijela duljina 250 mm	706151 250
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667690 2
Trajni marker Dura-Ink® 15 boja natpisa B	085154 B
Kliješta za unutarnje prstenove tip J2	719805 J2
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 16-dijelni tip 6	637718 6
Garnitura 6-kutnih odvijača niklani broj odvijača 9	626072 9
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 12	610610 12
Plastična mazalica s ispusnom cijevi kapacitet 125 ml	083532 125
Metalni luk pile 317s bimetalnim listom 24 zupca	580700
Plosnato dlijeto ukupna duljina 175 mm	740500 175
Garnitura probijača s dlijetom u plastičnom držaču broj alata 6	745600 6
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 3,5 mm	665020 3,5
Mekani čekić s Cellidor umetcima Ø glave čekića 32 mm	754500 32
Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrolirez 2 duljina bez drške 200 mm	517200 200
Križno dlijeto ukupna duljina 150 mm	740600 150
Set L odvijača za Torx® fosfatiran broj odvijača 11	624870 11
Škare za električare poniklanes reznim utorom za žicu ukupna duljina 130 mm	769005 130
Bravarski čekić s 3k drškom Težina bez drške 300 g	750450 300
Plosnato-oblakliješta neizolirana ukupna duljina 160 mm	713200 160
	708205 250

Univerzalna grip kliješta s prizmatičnim čeljustima cijela duljina 250 mm

LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 6,5 mm	664100 6,5
Komb. kl. od vanadija, sjajno brušena ukupna duljina 180 mm	703000 180
Garnitura ravnih odvijača, s drškom 2K-Haptoprene broj odvijača 5	660031 5
Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831700 110
Igla za označavanje - kutna	458400
Kliješta za rezanje ukupna duljina 160 mm	725250 160
Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766042 260
Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto broj ključeva 8	615500 8
Plastični stezni držač za broj ključeva 12	611500 12
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2