

## Garnitura mehaničarskih alata, 94-dijelna bez torbe



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680255
GTIN	2050001016812
Razred artikla	66H

### Opis

#### Upotreba:

S najvažnijim kvalitetnim alatima za mehaničare; sastavljeno na temelju iskustva iz prakse.

#### Dio isporuke:

**GARANT** pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150

**GARANT** metar u traci: 1 kom. br. 462210 vel. 2

**DICK** turpija s tri brida H2 s drškom: 1 kom. br. 511200 vel. 200

**DICK** poluobla turpija H2 s drškom: 1 kom. br. 513200 vel. 200

**DICK** okrugla turpija H2 s drškom: 1 kom. br. 514200 vel. 200

Turpije za ključeve sortirane u plastičnoj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)

Četka za turpije: 1 kom. br. 576000 vel. 115×40

**PUK**® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150

Dvostrani viljuškasti ključ 6 – 22 mm s držačem: 1 kom. br. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 8

Garnitura kutnih odvijača za Torx®: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: 1 kom. br. 630368 (29-dijelno)

Ravni odvijač: 1 kom. br. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668401 vel. 1; 2

**KNIPEX**® kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701500 vel. 160

Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250

**KNIPEX**® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713150 vel. 160

Pinceta, s igličastim šiljkom: 1 kom br. 727520 vel. N  
**KNIPEX**® kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br. 724900 vel. 160  
 Plosnato dljeto **PB Swiss Tools**: 1 kom. br. 741000 vel. 150  
**RENNSTEIG** garnitura izbijača: 1 kom. br. 747200 vel. 6 (2 - 8 mm)  
**PB Swiss Tools** točkalno: 1 kom. br. 749200 vel. 90  
**GARANT** bravarski čekić s drškom od orahovine: Po 1 kom. br. 750110 vel. 100; 300  
 Ideal škare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260  
**PB Swiss Tools** šilo: 1 kom. br. 831600 vel. 80  
**NOGA** fino bravarsko strugalo: 1 kom. br. 836400 vel. 120  
 Plastična mazalica: 1 kom. br. 083529 vel. 80  
 Kombinirane škare: 1 kom. br. 763100 vel. 140  
**Napomena:**  
**Alat se isporučuje otpušten.**

## Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Garnitura alata
-----------------	-----------------

## Pribor

Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka	581220
Plosnato-oblakliješta ravna, polirana ukupna duljina 160 mm	713150 160
Kombinirana kliješta, polirana ukupna duljina 160 mm	701500 160
Obostrano zaklopiva torba za montažu, s pregradom po sredini	691450
Mala plastična kantica za podmazivanje kapacitet 80 ml	083529 80
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Višenamjenske škare ravno ukupna duljina 140 mm	763100 140
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 100 g	750110 100
Pinceta šiljata, 125 mm oblik AA materijal N	727520 N
Garnitura ravnih odvijača Kraftheft drškom broj odvijača 5	660711 5
Okrugla turpija duljina bez drške 200 mm	514200 200

Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelna u plastičnoj futroli	518930
Polukrugla turpija duljina bez drške 200 mm	513200 200
Set L odvijača za Torx® fosfatiran broj odvijača 11	624870 11
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 29-dijelni tip 6	630368 6
Precizni strugač s izmjenjivom šiljkom Alatni čelik	836400
Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2 m	462210 2
Garnitura 6-kutnih odvijača niklani broj odvijača 9	626072 9
Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766042 260
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 8	610960 8
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Točkalo za mehaničare ukupna duljina 90 mm	749200 90
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1	668401 1
Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 150 mm	741000 150
Trobridna turpija duljina bez drške 200 mm	511200 200
Šilo s plastičnom ručkom duljina oštrice 80 mm	831600 80
Vodoinstalaterska kliješta s plastičnom prevlakom cijela duljina 250 mm	706151 250
Kliješta za rezanje, polirana ukupna duljina 160 mm	724900 160
Garnitura klinova za probijanje u plastičnom držaču, normalna kvaliteta broj izbijača 6	747200 6
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
Plastični stezni držač za broj ključeva 8	611500 8
Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766000 260