

Asortiman alata za električare, 82-dijelni bez torbe



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680505
GTIN	2050001017710
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži najvažnije kvalitetne alate za elektroinstalaciju.

Sadržaj:

Garnitura spiralnih svrdla HSS, u kazeti: 1 kom. br. 115000 vel. 1 – 10

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

Špaga za obilježavanje s kredom: po 1 kom. br. 467590 vel. 1; br. 467595 vel. R

STABILA® vodena vaga od lakog metala: 1 kom. br. 467030 vel. 400

DICK plosnata turpija, rez 1, s drškom: 1 kom. br. 510100 vel. 150

DICK poluobla turpija, rez 2, s drškom: 1 kom. br. 513200 vel. 150

DICK okrugla turpija, rez 2, s drškom: 1 kom. br. 514200 vel. 150

Žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 3

PUK® univerzalna pila: Jedan kom. br. 581220

Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: 1 kom. br. 630168 vel. 6
(17-dijelno)

Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: po 1 kom. br. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 2,5

BENNING ispitivač napona „Analog“: 1 kom. br. 473105 vel. analogno

Torba: 1 kom. br. 473336 vel. B

Ključ za dosjedni vijak, prema EN 60900 u potpunosti izoliran do 1000 V: 1 kom. br. 665800 od 2 – 63 A

WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom, VDE-izolirana: 1 kom. br. 713300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160
JOKARI® nož za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728010 vel. 8 – 28
RENNSTEIG dljeteto za kamen, plosnato: 1 kom. br. 742500 vel. 250
RENNSTEIG dljeteto za kamen, šiljasto: 1 kom. br. 742600 vel. 250
RENNSTEIG dljeteto za kamen, električarsko, plosnato: 1 kom. br. 743000 vel. 250
GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 500
 Teški čekić s drškom: 1 kom. br. 751055 vel. 1
 Ideal škare za lim: 1 kom. br. 766000 vel. 260
 Škare za telefonski kabel: 1 kom. br. 769005 vel. 130
Milwaukee® svrdlo za kamen od tvrdog metala u plastičnoj kutiji: 1 kom. br. 786081 vel. 5 (Ø 4 – 10 mm)
 Ubodno dljeteto: 1 kom. br. 794800 vel. 16
RUNPOTEC® najlonska traka za povlačenje kabela: 1 kom. br. 814862 vel. 10
 Razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
 Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300
 Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK
 Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK
 Lopatica: 1 kom. br. 087650 vel. 50
 Gumena posuda za gips: 1 kom. br. 087680 vel. 125
 Kist za vodu: 1 kom. br. 087005 vel. 20
Napomena:
Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663100 3,5
Plosnata turpija duljina bez drške 150 mm	510100 150

LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm	663100 6,5
Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766000 260
Okrugla turpija duljina bez drške 150 mm	514200 150
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1	668600 1
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 8 mm	663100 8
Kombinirana kliješta, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	701700 160
Ubodno dljeto s drvenom drškom širina oštrice 16 mm	794800 16
Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	713300 160
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663100 5,5
Uže za označavanje 30 m Prijenos uvlačenja (x-puta) 1	467590 1
Hvataljka za osigurače, dvostruka funkcijapotpuno izolirano	665800
Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	725300 160
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 17-dijelni tip 6	630168 6
Dlijeto za kamenplosnato ukupna duljina 250 mm	742500 250
Najlonska traka za uvlačenje kabla duljina trake 10 m	814862 10
Lopatica, drvena drška širina 50 mm	087650 50
Kantica za miješanje gipsa maks. Ø 125 mm	087680 125
Dlijeto za kamenšiljasto ukupna duljina 250 mm	742600 250
Škare za električare poniklanes reznim utorom za žicu ukupna duljina 130 mm	769005 130
Industrijska prstenasta četkica Ø 20 mm	087005 20
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663100 4

Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm	665020 2,5
Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom za kabel Ø 8-28 mm	728010 8-28
Fiksni nož za kablove	844300
Poluokrugla turpija duljina bez drške 150 mm	513200 150
Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka	581220
Boja u prahu za uža za označavanje 250 g tip R	467595 R
Ispitivač napona DUSPOL® tip uređaja ANALOG	473105 ANALOG
Vodoinstalaterska kliješta Alligator® VDE navlake ukupna duljina 250 mm	705740 250
Kliješta za skidanje izolacije, kromirana VDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	728750 160
Set spiralnih svrdla HSS br. 114000 u kutiji tip 1-10	115000 1-10
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Torba Duspol tip B	473336 B
Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 3	575000 3
Električarsko dlijeto ukupna duljina 250 mm	743000 250
Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831700 110
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare potpuno izolirano veličina 2	668600 2
Vodena vaga od lakog metala duljina 400 mm	467030 400
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2