



## Momentni odvijač, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659950 4
GTIN	4013288099150
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**. Sa ručicom pištolja za prijenos visokog okretnog momenta.

#### Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	65 mm
-----------------------------	-------

podešeni okretni moment	500 cNm
podešeni okretni moment	5 Nm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Ukupna duljina L	160 mm
Priključak	fiksno
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Odziv	aktivirajući
Težina	219 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Profil progona	6-kutni odvijač
Oznaka proizvođača	300 Hex pištolj
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač