



Mikro-moment odvijač, ESD s brzoizmjenjivom steznom glavom za Halfmoon/HIOS, 4 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659943
GTIN	4013288169082
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Predpodesivi Micro-moment odvijač **bez skale** s kvalitetnom ergonomskom višekomponentnom ručkom. Lako okretna kapica, brzo okretanje za učinkovit rad, snažna zona za odvijanje čvrsto stegnutih vijaka. S brzoizmjenjivom steznom glavom za prihvat Halfmoon ili HIOS nastavaka. Uključujući alat za podešavanje.

Drška alata od provodljive plastike, **ESD prikladna**.

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače te je ponovno spreman za uporabu. Neograničen moment preskakanja.

Upotreba:

Kontrolirano stezanje najmanjim momentima na npr. elektroničkim uređajima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Odgovarajući izmjenjivi umetci pod br. 669932 – 669936.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

električna izolacija: EGB/ESD

Smjer momenta: Pritezanje udesno

Točnost mjerenja momenta: $\pm 10\%$

Točnost mjerenja momenta: $\pm 10\%$

Ukupna duljina L: 130 mm

podešeni okretni moment: 3,5 cNm

Područje okretnog momenta: 2 - 6 cNm

Područje okretnog momenta: 0,02 - 0,06 Nm

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	3,5 cNm
podešeni okretni moment	3,5 cNm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Područje okretnog momenta	2 - 6 cNm
Područje okretnog momenta	0,02 - 0,06 Nm
Priključak	izmjenjiva oštrica
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	cNm
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	130 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
električna izolacija	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Pribor

L odvijač sa 6 kutova niklano Imbus 1,5 mm	626000 1,5
6-kutni L odvijač kromirano Imbus 1,5 mm	626030 1,5