

## Asortiman alata, od 29 dijelova VDE izolirani alati u torbi s patentnim zatvaračem



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680540
GTIN	2050001017611
Razred artikla	66H

### Opis

#### Upotreba:

Sadrži **alate izolirane prema DIN EN 60900 / VDE 0682**. Mapa za alat od glatke umjetne kože.

#### Dio isporuke:

Jednostrani viljuškasti ključ: Po 1 kom. br. 613333 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19

**wiha** nasadni ključ s drškom: Po 1 kom. br. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Ravni odvijač za električare: Po 1 kom. br. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**PB Swiss Tools** ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 2,5

**BENNING** ispitivač napona „Analog“: 1 kom. br. 473105 vel. ANALOGNO

Ključ za dosjedni vijak, u potpunosti izoliran do 1000 V prema EN 60900: Jedan kom. br. 665800

električarski odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668631 vel. 1, 2

**KNIPEX**® kombinirana kliješta, VDE-izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 180

**KNIPEX**® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713300 vel. 200

**KNIPEX**® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160

**KNIPEX**® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160

**KNIPEX**® škare za kabel: 1 kom. br. 730350 vel. 165

**KNIPEX**® nož za rezanje kabela, fiksirani: 1 kom. br. 844410

#### Napomena:

**Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u mapa za alat.**

## Tehnički opis

Broj dijelova	29
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

## Pribor

Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663301 3,5
Nasadni ključ s drškopotpuno izoliran širina ključa 5,5 mm	622500 5,5
Nasadni ključ s drškopotpuno izoliran širina ključa 7 mm	622500 7
Nasadni ključ s drškopotpuno izoliran širina ključa 9 mm	622500 9
Hvataljka za osigurače, dvostruka funkcijapotpuno izolirano	665800
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izoliran širina ključa 18 mm	613330 18
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 2	668631 2
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm	665020 2,5
Male škare za rezanje kabela s 2K prevučenim drškamaVDE-izolirano ukupna duljina 165 mm	730350 165
Kombinirana kliješta, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 180 mm	701700 180
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izoliran širina ključa 16 mm	613330 16
Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 200 mm	713300 200
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm	663301 6,5
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izoliran širina ključa 13 mm	613330 13
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 1	668631 1
Fiksni nož za kablovepotpunosti izolirano prema VDE	844410
	725300 160

Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran širina ključa 10 mm

613330 10

Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran širina ključa 19 mm

613330 19

Nasadni ključ s drškama potpuno izoliran širina ključa 6 mm

622500 6

Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 4 mm

663301 4

Ispitivač napona DUSPOL® tip uređaja ANALOG

473105 ANALOG

Kliješta za skidanje izolacije, kromirana VDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

728750 160

Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran širina ključa 17 mm

613330 17

Nasadni ključ s drškama potpuno izoliran širina ključa 10 mm

622500 10

Nasadni ključ s drškama potpuno izoliran širina ključa 8 mm

622500 8

Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm

663301 5,5

Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm

663301 2,5

Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 3 mm

663301 3

Ispitivač napona DUSPOL® tip uređaja ANALOG

473106 ANALOG

Mapa za alat s patentnim zatvaračem i središnjom stijenkom

691538