

**KANON****Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 15cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659949 15
GTIN	4580125347700
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Namješta se preko mikrometarske skale. Drška od profiliranog lakog metala.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Ø	16 mm
maskimalan okretni moment	15 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 cNm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	1 - 15 cNm
Područje okretnog momenta	0,01 - 0,15 Nm
Ukupna duljina L	107 mm

Očitavanje	cNm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Težina	60 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2