

Asortiman alata A/95-dijelni – osnovna oprema



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680560
GTIN	2050001021847
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Uobičajena garnitura za smještaj u radionička kolica, na radioničke stolove, u ormare s ladicama itd.

Dio isporuke:

Tajima tračni metar na namotavanje: 1 kom. br. 462300 vel. 5

DICK poluobla turpija, rez 2: 1 kom. br. 513200 vel. 200

Drška turpija od tvrdog drveta: 1 kom. br. 519400 vel. 120

Garnitura turpija za ključeve u limenom etuiu: 1 kom. br. 518950 (6-dijelno)

Ručna žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 4

Stahlwille® garnitura dvostranih viljuškastih ključeva: 1 kom. br. 611000 vel. 10 (6 × 7 - 27 × 30 mm)

Stahlwille® garnitura dvostranih okastih ključeva: 1 kom. br. 615500 vel. 10 (6 × 7 - 27 × 30 mm)

Garnitura kutnih odvijača za unutarnji šesterokut: 1 kom. br. 626072 vel. 8 (2 – 10mm)

Stahlwille® asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola uključujući pogonske dijelove: 1 kom. br. 637916 vel. 6 (28-dijelno)

Wera garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660110 vel. 6 (3,5 - 10 mm)

Ispitivač napona 150 – 250 V: 1 kom. br. 665014 vel. 2,5

PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5

Wera kratki odvijač za Phillips: 1 kom. br. 668260 vel. 2S

Wera garnitura odvijača za Phillips: 1 kom. br. 667710 vel. 3 (3-dijelno)

KNIPEX® snažna kombinirana kliješta, kromirana: 1 kom. br. 700400 vel. 180
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705900 vel. 250
KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, kromirana: 1 kom. br. 724861 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175
RENNSTEIG komplet probijača i točkalo: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT bravarski čekić: 1 kom. br. 750110 vel. 500
Wera plastični čekić s ulošcima od uretana: 1 kom. br. 754200 vel. 32
PB Swiss Tools šilo s plastičnim drškom: 1 kom. br. 831600 vel. 110
RENNSTEIG trobridno šuplje strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br. 836010 vel. 150
RENNSTEIG plosnato strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br. 837020 vel. 200
Tajima univerzalni skalpel, oštrica od 18 mm: 1 kom. br. 845030
 Plastični nauljivač s mjedenom cijevi: 1 kom. br. 083529 vel. 80
 Teleskopski magnetski podizač: 1 kom. br. 081650 (duljina 160 – 670 mm)
 Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br. 081437 BLACK

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Mekani čekić s umetcima od poliuretana Ø glave čekića 32 mm	754200 32
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, kromirana ukupna duljina 250 mm	705900 250
Garnitura odvijača za Phillips s „multicraft“ drškom broj odvijača 3	667710 3
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 10	611000 10
Plosnati strugač duljina oštrice 200 mm	837020 200
Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 180 mm	700400 180
Teleskopska magnetna hvataljka	081650
Šilo s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831600 110

Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Mala plastična kanta za podmazivanje kapacitet 80 ml	083529 80
Garnitura ravnih odvijača s Kraftform drškom broj odvijača 6	660110 6
Poluokrugla turpija duljina bez drške 200 mm	513200 200
Garnitura probijača s dlijetom plastičnom držaču broj alata 6	745600 6
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724860 160
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm	665020 2,5
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 1 nožem, 18 mm	845030
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 28-dijelni tip 6	637916 6
Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 2S	668260 2S
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 6,5 mm	664100 6,5
Plosnato dlijeto ukupna duljina 175 mm	740500 175
Trobridni strugač duljina oštrice 150 mm	836010 150
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500
Garnitura 6-kutnih odvijačani klani broj odvijača 8	626072 8
Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 4	575000 4
Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelna u limenoj kutiji	518950
Tračni metar na namotavanje vrlo čvrst duljina trake 5 m	462300 5
Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto broj ključeva 10	615500 10
Garnitura ravnih odvijača s Kraftform drškom broj odvijača 5	660110 5