

## Asortiman elektroničkog alata, 118 - dijelni bez kofera



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680405
GTIN	2050001016805
Razred artikla	66H

### Opis

#### Sadržaj:

**GARANT** pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150

**Stahlwille**® viljuškasto-okasti ključ: po 1 kom. br. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Kutni odvijač za unutarnji šesterokut: po 1 kom. br. 626038 vel. 0,7, 0,9

po 1 kom. br. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

po 1 kom. br. 626039 Gr. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

**GARANT** asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br. 630325 vel. SD (41-dijelni)

**PB Swiss Tools** odvijač s ravnom glavom, električarski: po 1 kom. br. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

**PB Swiss Tools** odvijač s ravnom glavom, kratki: po 1 kom. br. 664100 vel. 5,5; 8

**PB Swiss Tools** ravni kutni odvijač: po 1 kom. br. 664800 vel. 4; 5,5

**PB Swiss Tools** kutni odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 669400 vel. 1; 2

**PB Swiss Tools** odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K

Ogledalo za ispitivanje: 1 kom. br. 081620 vel. 23

**Wera** odvijač s ravnom glavom, elektronički: po 1 kom. br. 669900 vel. 2,5; 3; 4

**Wera** elektronički odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 669905 vel. 0; 1

**Wera** elektronički odvijač za Pozidriv: 1 kom. br. 669910 vel. 0

**KNIPEX**® vodoinstalaterska kliješta Cobra®: 1 kom. br. 705800 vel. 125

Antimagnetna pinceta, šiljasta: 1 kom. br. 727520 vel. AM

Antimagnetna pinceta, upuštena/tupa: 1 kom. br. 727580 vel. AM

Antimagnetna križna pinceta, zakrivljena/tupa: 1 kom. br. 727700 vel. AM

Antimagnetna izvlačna pinceta, za Micro-Packages: 1 kom. br. 727840 vel. AM

Antimagnetna pinceta, potpuno izolirana, šiljasta: 1 kom. br. 727920 vel. AM

Montažna stezna kliješta: 1 kom. br. 727950 vel. 200

**GARANT** elektronička kliješta za rezanje: 1 kom. br. 726210 vel. 125

**GARANT** elektronička šiljasta kliješta: 1 kom. br. 727170 vel. 140

**GARANT** elektronička plosnata kliješta: 1 kom. br. 727165 vel. 140

**GARANT** kliješta za rezanje od vanadija: 1 kom. br. 723040 vel. 160

**GARANT** automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728613 vel. 6

Pinceta za skidanje laka: 1 kom. br. 728770 vel. 120

Škare za rezanje kabela, malene: 1 kom. br. 730100 vel. 160

Izbijač s čahurom: Jedan kom. br. 748201 vel. 9 (0,9 – 5,9 mm)

Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750100 vel. 100

**Tajima** univerzalni skalpel s odlomivim noževima: 1 kom. br. 844900

Podesivi viličasti ključ: Jedan br. 813961 vel. 150

Izolacijska vrpca, crna: Jedan kom. br. 083654 BLACK

Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br. 081437 BLACK

#### **Napomena:**

**Alat se isporučuje otpušten.**

## **Tehnički opis**

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

## **Pribor**

6-kutni L odvijačniklan 6-kut 1,5 mm	626037 1,5
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 3/16 col	626039 3/16
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663000 4
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663000 5,5
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 2K	668000 2K
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613500 5,5
Plastična futrola za 6-kutne odvijače tip 8	626250 8

Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 8 mm	664100 8
Ogledalo za ispitivanje dimenzija zrcala 23 mm	081620 23
Kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 2 mm	663000 2
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 5 mm	626037 5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 3,2 mm	613500 3,2
Bravarski čekićs zaštitnom čahurom drške Težina bez drške 100 g	750100 100
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 1	668000 1
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613500 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613500 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5 mm	613500 5
6-kutni L odvijačfosfatiran 6-kut 0,9 mm	626038 0,9
Pinceta za izvlačenje za Micropackages 8 – 14 pinova materijal AM	727840 AM
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663000 2,5
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 5,5 mm	664100 5,5
Elektronički odvijač za PhillipsESD veličina 0	669905 0
Montažna stezna kliješta s preklopnom račnom ukupna duljina 200 mm	727950 200
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 4 mm	664800 4
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 4 mm	626037 4
Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama ukupna duljina 160 mm	723040 160
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 3/32 col	626039 3/32
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKarftform-Micro, ESD širina oštrice b 2,5 mm	669900 2,5
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 1/16 col	626039 1/16
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 2	668000 2

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613500 8
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 2,5 mm	626037 2,5
Kutni odvijač za Phillips veličina 1	669400 1
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 1,3 mm	626037 1,3
Pinceta oblik AA ravna, izolirana materijal AM	727920 AM
Plosnata kliješta za elektroniku cijela duljina 140 mm	727165 140
Elektronički odvijač za PozidrivESD veličina 0	669910 0
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
LED džepna svjetiljkas baterijama boja BLACK	081437 BLACK
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 3 mm	626037 3
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKarftform-Micro, ESD širina oštrice b 4 mm	669900 4
Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava cijela duljina 125 mm	726210 125
Elektronički odvijač za PhillipsESD veličina 1	669905 1
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 4 mm	613500 4
Garnitura izbijača s vodilicomu plastičnom etuiu broj izbijača 9	748201 9
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 1K	668000 1K
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKarftform-Micro, ESD širina oštrice b 3 mm	669900 3
Male škare za rezanje kabela ukupna duljina 160 mm	730100 160
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom ukupna duljina 150 mm	813961 150
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 0	668000 0
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613500 11
Pinceta sužena, zaobljeni vrh širine 2,5 mm,120 mm, oblik 2a materijal AM	727580 AM
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613500 13
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 5,5 mm	664800 5,5
6-kutni L odvijačfosfatiran 6-kut 0,7 mm	626038 0,7

6-kutni L odvijačniklano 6-kut 1/8 col	626039 1/8
Pinceta za skidanje laka s noževima od 0,6 mm ukupna duljina 120 mm	728770 120
Šiljasta elektronička kliješta cijela duljina 140 mm	727170 140
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni41-dijelni tip SD	630325 SD
Pinceta šiljata, 125 mm oblik AA materijal AM	727520 AM
Križna pinceta tupa / savijena pod kutom, 160 mm materijal AM	727700 AM
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 2 mm	626037 2
Univerzalni skalpels 3 noža, 9 mm	844900
Kutni odvijač za Phillips veličina 2	669400 2
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663000 3,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 9 mm	613500 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613500 6
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana ukupna duljina 125 mm	705800 125