



Momentni odvijač, tip: 10IP



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 659950 10IP |
| GTIN | 4013288093417 |
| Razred artikla | 63F |

Opis

Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**.

Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|-------|
| podešeni okretni moment | 2 Nm |
| Duljina cilindričnog dijela | 65 mm |
| Točnost mjerenja momenta | ±10 % |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| podešeni okretni moment | 200 cNm |
| Očitavanje | cNm |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje |
| Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka |
| Odziv | aktivirajući |
| Težina | 117 g |
| Ukupna duljina L | 175 mm |
| Mjerni postupak | Zakretni moment |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Priključak | fiksno |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Mjerna tehnika | mehaničko |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Aktivacijska signalizacija | haptičko |
| Profil progona | Odvijači za TORX-PLUS® vijke |
| Oznaka proizvođača | 300 IP |
| Čvrsto podešen okretni moment | da |
| Vrsta proizvoda | Moment odvijač |