

Garnitura alata za montažu, 90-dijelna s koferom za alat GARANT



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680275
GTIN	2050001016867
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži vrlo **vrjednu temeljnu opremu** za **održavanje i remont postrojenja, strojeva, naprava itd.**

Dio isporuke:

WIHA plastični sklopivi metar 2 m: 1 kom. br. 466200 vel. 2

DICK visokoučinkovita turpija s drškom: 1 kom. br. 515000 vel. 200

GARANT mala lučna pila: 1 kom. br. 581195

Garnitura **GARANT** viljuškasto - okastih ključeva: Jedan kom. br. 613610 vel. 9 (5,5 – 19 mm)

PB Swiss Tools garnitura kutnih odvijača za Torx®: 1 kom. br. 624810 vel. 8 (TX6 - TX25)

GARANT Garnitura 6-kutnih L odvijača s kuglastom glavom i zadržnom funkcijom u plastičnom spremniku: Jedan kom. br. 627132 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

GARANT asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br. 630299 vel. 6 (39-dijelno)

GARANT garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660036 vel. 6 (3,5 – 10 mm)

GARANT odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2

GARANT kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 180

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705800 vel. 250

GARANT plosnato-zaobljena kliješta, pod kutem: 1 kom. br. 713440 vel. 200

KNIPEX® unutarnja kliješta za uskočnike, ravna: 1 kom. br. 719790 vel. J2

KNIPEX® precizna kliješta za vanjske prstene, ravna: 1 kom. br. 719890 vel. A2

GARANT kliješta za rezanje: 1 kom. br. 724840 vel. 160

PB Swiss Tools garnitura dlijeta i odvijača: 1 kom. br. 745100 (6-dijelno)

Bravarski čekić s 3K drškom: 1 kom. br. 750450 vel. 300

Kombi bravarski čekić / mekani čekić: 1 kom br. 754880 vel. 30

GARANT Kofer za alat: Jedan kom. br. 692790

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Garnitura alata
Pribor	
Višenamjenska plosnata turpija, s drškom duljina bez drške 200 mm	515000 200
Precizna kliješta za vanjske prstene tip A2	719890 A2
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667690 1
Bravarski čekić s 3k drškom Težina bez drške 300 g	750450 300
Garnitura ravnih odvijača, s drškom 2K-Haptoprene broj odvijača 6	660031 6
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni39-dijelni tip 6	630299 6
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713440 200
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana ukupna duljina 250 mm	705800 250
Kombinirani čekić Ø glave čekića 30 mm	754880 30
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj ključeva 9	613610 9
Kofer za alat od X-ABS s pretincima	692790
Precizna kliješta za unutarne prstene tip J2	719790 J2

Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180
Garnitura dlijeta i probijača u plastičnom držaču posebna kvaliteta broj alata 6	745100 6
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667690 2
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj ključeva 9	613510 9
Set L odvijača za Torx® kromirani broj odvijača 8	624810 8
Mala lučna pila Ergonomska drška	581195
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Garnitura alata za montažu, 90-dijelnabez kofera za alat	680280