

KANON**Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 30cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659949 30
GTIN	4580125347717
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Namješta se preko mikrometarske skale. Drška od profiliranog lakog metala.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	30 cNm
Ø	16 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,2 cNm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvata nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	2 - 30 cNm
Područje okretnog momenta	0,02 - 0,3 Nm
Ukupna duljina L	107 mm

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Težina	60 g
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2