



Momentni odvijač, tip: TX8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659950 TX8
GTIN	4013288191328
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**.

Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	65 mm
Točnost mjerenja momenta	±10 %
podešeni okretni moment	120 cNm

podešeni okretni moment	1,2 Nm
Težina	118 g
Ukupna duljina L	175 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Priključak	fiksno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Oznaka proizvođača	300 TX
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač