

Asortiman alata za obuku u elektronici, od 25 dijelova s torbom za alat



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680440
GTIN	2050001017581
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži vrijednu temeljnu opremu za obuku iz branše elektroničara, koja se temelji na postojećoj radioničkoj opremi.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo **GARANT**: 1 kom. br. 410100 vel. 150

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 465960 vel. 2

DICK poluobla turpija: 1 kom. br. 513300 vel. 250

Drška turpija od tvrdog drveta: 1 kom. br. 519400 vel. 120

PUK® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150

Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: Po 1 kom. br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: Po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250

KNIPEX® plosnata kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 710300 vel. 160

KNIPEX® obla kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 710700 vel. 160

KNIPEX® plosnato-obla kliješta, VDE izolirana: Po 1 kom. br. 713300 vel. 160; 200

GARANT elektronička kliješta za rezanje: 1 kom. br. 726210 vel. 125

JOKARI® automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728622 vel. 6

JOKARI® nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela: Jedan kom. br. 729806 vel. RG58/59

GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 300

Plastični čekić: 1 kom. br. 754200 vel. 32

Nož za kablove s drvenom ručkom, sklopljiv: 1 kom. br. 844500 vel. 1

PARAT® torba za alat: Jedan kom. br. 690200

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Garnitura alata

Pribor

Kombinirana kliješta, kromiranaVDE izolirana ukupna duljina 160 mm

710300 160

Kliješta s okruglim vrhom kromiranaVDE izolirana ukupna duljina 160 mm

710700 160

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštice b 8 mm

663100 8

Kliješta za skidanje izolacije, ekonomična izvedba za presjek vodova 6 mm²

728622 6

Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava cijela duljina 125 mm

726210 125

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštice b 3,5 mm

663100 3,5

Nož za kablove s drvenom ručkom, preklopni tip 1

844500 1

Drveni sklopivi metar bijeli duljina 2 m

465950 2

Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1

668600 1

Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g

750110 300

Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

713300 160

Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka

581220

663100 2,5

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm

Vodoinstalaterska kliješta Alligator®VDE navlake ukupna duljina 250 mm

705740 250

Kombinirana kliješta, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

701700 160

Poluokrugla turpija duljina bez drške 250 mm

513300 250

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm

663100 4

Kožna montažna torba s pregradom po sredini

690200

Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 2

668600 2

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm

663100 6,5

Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm

410100 150

Mekani čekić s umetcima od poliuretana Ø glave čekića 32 mm

754200 32

Nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela za koaksijalne kablove RG58/59

729806 RG58/59

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm

663100 5,5

Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm

519400 120

Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 200 mm

713300 200

Asortiman alata za obuku u elektronici, od 25 dijelovabez torbe za alat

680445