



## Momentni odvijač, tip: 15IP



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 659950 15IP   |
| GTIN           | 4013288191373 |
| Razred artikla | 63F           |

### Opis

#### Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment **koji odgovara određenoj veličini vijka**.

Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**.

Vel. 2 – 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.

Vel. TX6 – TX20 za vijke s **Torx®-profilom**.

Vel. 6IP – 20IP za vijke s **Torx Plus® profilom**.

#### Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Duljina cilindričnog dijela | 65 mm   |
| Točnost mjerenja momenta    | ±10 %   |
| podešeni okretni moment     | 300 cNm |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| podešeni okretni moment             | 3 Nm                         |
| Očitavanje                          | cNm                          |
| Ukupna duljina L                    | 175 mm                       |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno           |
| Mjerni postupak                     | Zakretni moment              |
| Princip aktiviranja                 | mehanička klizna spojka      |
| Težina                              | 117 g                        |
| Odziv                               | aktivirajući                 |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje      |
| Standard                            | DIN EN ISO 6789              |
| Priključak                          | fiksno                       |
| Smjer momenta                       | Pritezanje udesno            |
| Protokoliranje podataka             | ne                           |
| Mjerna tehnika                      | mehaničko                    |
| Aktivacijska signalizacija          | akustično                    |
| Aktivacijska signalizacija          | haptičko                     |
| Profil progona                      | Odvijači za TORX-PLUS® vijke |
| Oznaka proizvođača                  | 300 IP                       |
| Čvrsto podešen okretni moment       | da                           |
| Vrsta proizvoda                     | Moment odvijač               |