

## Garnitura alata za montažu, 90-dijelna bez kofera za alat



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680280
GTIN	2050001017383
Razred artikla	66H

### Opis

#### Upotreba:

Sadrži vrlo **vrijednu temeljnu opremu za održavanje i remont postrojenja, strojeva, naprava itd.**

#### Dio isporuke:

**WIHA** plastični sklopivi metar 2 m: 1 kom. br. 466200 vel. 2

**DICK** visokoučinkovita turpija s drškom: 1 kom. br. 515000 vel. 200

**GARANT** mala lučna pila: 1 kom. br. 581195

Garnitura **GARANT** viljuškasto - okastih ključeva: Jedan kom. br. 613610 vel. 9 (5,5 – 19 mm)

**PB Swiss Tools** garnitura kutnih odvijača za Torx®: 1 kom. br. 624810 vel. 8 (TX6 - TX25)

**GARANT** Garnitura 6-kutnih L odvijača s kuglastom glavom i zadržnom funkcijom u plastičnom spremniku: Jedan kom. br. 627132 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

**GARANT** asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br. 630299 vel. 6 (39-dijelno)

**GARANT** garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660036 vel. 6 (3,5 – 10 mm)

**GARANT** odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2

**GARANT** kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 180

**KNIPEX®** vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705800 vel. 250

**GARANT** plosnato-zaobljena kliješta, pod kutem: 1 kom. br. 713440 vel. 200

**KNIPEX®** unutarinja kliješta za uskočnike, ravna: 1 kom. br. 719790 vel. J2

**KNIPEX®** vanjska kliješta za uskočnike, ravna: 1 kom. br. 719890 vel. A2

**GARANT** kliješta za rezanje: 1 kom. br. 724840 vel. 160

**PB Swiss Tools** garnitura dljeteta i odvijača: 1 kom. br. 745100 (6-dijelno)

Bravarski čekić s 3K drškom: 1 kom. br. 750450 vel. 300

Kombi bravarski čekić / mekani čekić: 1 kom. br. 754880 vel. 30

**Napomena:**  
**Alat se isporučuje otpušten.**

## Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Garnitura alata

## Pribor

Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667690 1
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180
Garnitura ravnih odvijača, s drškom 2K-Haptoprene broj odvijača 6	660031 6
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj ključeva 9	613510 9
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana ukupna duljina 250 mm	705800 250
Set L odvijača za Torx®kromirani broj odvijača 8	624810 8
Kombinirani čekić Ø glave čekića 30 mm	754880 30
Garnitura dljeteta i probijača u plastičnom držačposebna kvaliteta broj alata 6	745100 6
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667690 2
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni39-dijelni tip 6	630299 6
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Bravarski čekić s 3k drškom Težina bez drške 300 g	750450 300
Mala lučna pilaErgonomska drška	581195
Precizna kliješta za vanjske prstene tip A2	719890 A2
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj ključeva 9	613610 9

Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J2	719790 J2
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Višenamjenska plosnata turpija, s drškom duljina bez drške 200 mm	515000 200
Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713440 200
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 4 mm	660030 4
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 6,5 mm	660030 6,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	660030 5,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 3,5 mm	660030 3,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 10 mm	660030 10
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 8 mm	660030 8