

## Asortiman alata A/100-dijelni – osnovna oprema



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680570
GTIN	2050001021854
Razred artikla	66H

### Opis

#### Upotreba:

Uobičajena garnitura za smještaj u radionička kolica, na radioničke stolove, u ormare s ladicama itd.

#### Dio isporuke:

**Tajima** tračni metar na namotavanje: 1 kom. br. 462300 vel. 5

**DICK** poluobla turpija 200 mm, rez: 1 kom. br. 513200 vel. 200

Drška turpija od tvrdog drveta: 1 kom. br. 519400 vel. 120

Garnitura turpija za ključeve u limenom etuiu: 1 kom. br. 518950 (6-dijelno)

Ručna žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 4

**GARANT** garnitura dvostranih viljuškastih ključeva: 1 kom. br. 610610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)

**GARANT** garnitura dvostranih okastih ključeva: 1 kom. br. 615610 vel. 10 (6 × 7 - 27 × 30 mm)

Garnitura kutnih odvijača za unutarnji šesterokut: 1 kom. br. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)

Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola uključujući pogonske dijelove: 1 kom. br. 638018 vel. 12 (33-dijelno)

Garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

Ispitivač napona 150 – 250 V: 1 kom. br. 665014 vel. 2,5

**PB Swiss Tools** odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5

**PB Swiss Tools** odvijač za Phillips kratki: 1 kom. br. 668000 vel. 2K

garnitura izvijača za Phillips: 1 kom. br. 668411 vel. 3 (1-3)

**GARANT** snažna kombinirana kliješta, kromirana: 1 kom. br. 700340 vel. 180

**KNIPEX®** vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705700 vel. 250  
**GARANT** kliješta za rezanje kabela, kromirana: 1 kom. br. 724840 vel. 160  
**RENNSTEIG** plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175  
**RENNSTEIG** komplet probijača i točkala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120mm)  
 Bravarski čekić: 1 kom. br. 750125 vel. 500  
**Wera** plastični čekić s ulošcima od uretana: 1 kom. br. 754200 vel. 32  
**PB Swiss Tools** šilo s plastičnim drškom, duljine 200 mm: 1 kom. br. 831600 vel. 110  
**RENNSTEIG** trobridno šuplje strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br. 836010 vel. 150  
**RENNSTEIG** plosnato strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br. 837020 vel. 200  
**Tajima** univerzalni skalpel, oštrica od 18 mm: 1 kom. br. 845030 vel. 2K  
 Plastični nauljivač s mjedenom cijevi: 1 kom. br. 083529 vel. 80  
 Teleskopski magnetski podizač: 1 kom. br. 081650 (duljina 160 – 670 mm)  
 Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br. 081437 BLACK

## Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

## Pribor

Plosnato dlijeto ukupna duljina 175 mm	740500 175
Plosnati strugač duljina oštrice 200 mm	837020 200
Trobridni strugač duljina oštrice 150 mm	836010 150
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 10	610610 10
Šilo s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831600 110
Poluokrugla turpija duljina bez drške 200 mm	513200 200
Garnitura ravnih odvijača Kraftheft drškom broj odvijača 5	660711 5
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni33-dijelni tip 12	638018 12
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 6,5 mm	664100 6,5

Mekani čekić s umetcima od poliuretana Ø glave čekića 32 mm	754200 32
Garnitura 6-kutnih odvijačani klani broj odvijača 8	626072 8
Bravarski čekić Težina bez drške 500 g	750125 500
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 2K	668000 2K
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm	665020 2,5
LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Tračni metar na namotavanje vrlo čvrst duljina trake 5 m	462300 5
Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700340 180
Garnitura odvijača za Phillips, s Kraftheft drškom broj odvijača 3	668411 3
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelna u limenoj kutiji	518950
Teleskopska magnetna hvataljka	081650
Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 4	575000 4
Univerzalni skalpel s 2K drškom s 1 nožem, 18 mm	845030
Mala plastična kanta za podmazivanje kapacitet 80 ml	083529 80
Garnitura probijača s dlijetom u plastičnom držaču broj alata 6	745600 6
Vodoinstalaterska kliješta, kromirana ukupna duljina 250 mm	705000 250
Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto broj ključeva 10	615500 10