

**KANON**
**Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 60cNm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659949 60
GTIN	4580125347533
Razred artikla	66F

**Opis**
**Izvedba:**

Namješta se preko mikrometerske skale. Drška od profiliranog lakog metala.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Ø	25 mm
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	60 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvat nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	5 - 60 cNm
Područje okretnog momenta	0,05 - 0,6 Nm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola

Ukupna duljina L	110 mm
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Težina	99 g
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2