

Garnitura alata za montažu, 59-dijelna sa sandukom za alat od čeličnog lima



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680300
GTIN	2050001016423
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži kvalitetne alate za **popravke i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja itd.**

Dio isporuke:

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

Žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 3

DICK garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)

PUK® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150

GARANT Komplet dvostranih viljuškastih ključeva 6 – 34 mm s držačem: 1 kom. br. 610610 vel.

12 (6x7 – 30x34 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 12

Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools garnitura odvijača s ravnom glavom: 1 kom. br. 660910 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5

PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5

PB Swiss Tools odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668100 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701500 vel. 180

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705500 vel. 250

KNIPEX® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210

Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br. 708205 vel. 250

KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713150 vel. 160

Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2

Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2
KNIPEX® kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br. 724900 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dljetu: 1 kom. br. 740500 vel. 175
RENNSTEIG garnitura probijača i točkala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 300
 Plastični čekić: 1 kom. br. 754500 vel. 32
PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
 Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300 vel. 175
 Plastična mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125
 Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK
 Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B
 Kutije za alat od čeličnog lima: 1 kom. br. 693455 vel. 5/530

Napomena:**Alat se isporučuje otpušten.****Tehnički opis**

Vrsta proizvoda

Garnitura alata

Pribor

Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana ukupna duljina 250 mm

704900 250

Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm

831700 110

Garnitura ravnih odvijača s „multicraft“ Kraftheft drškom broj odvijača 5

660910 5

Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrolirez 2 duljina bez drške 200 mm

517200 200

Ručne žičane četke Čelična žica, glatka 0,35 mm broj redova 3

575000 3

Kliješta za unutarnje prstenove tip J2

719805 J2

Plastična mazalica s ispusnom cijevi kapacitet 125 ml

083532 125

Garnitura probijača s dljetomu plastičnom držaču broj alata 6

745600 6

Kliješta za rezanje, polirana ukupna duljina 160 mm

724900 160

708205 250

Univerzalna grip kliješta s prizmatičnim čeljustima cijela duljina 250 mm

Garnitura 6-kutnih odvijačani klani broj odvijača 8	626072 8
Mekani čekić s Cellidor umetcima Ø glave čekića 32 mm	754500 32
Fiksni nož za kablove	844300
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom veličina 1	668100 1
Plosnato-oblakliješta ravna, polirana ukupna duljina 160 mm	713150 160
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 12	610610 12
Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom veličina 2	668100 2
Kutija za alat od čeličnog lima Extra tip 5/530	693455 5/530
Teška stolarska kliješta ukupna duljina 210 mm	706610 210
Kliješta za vanjske prstenove tip A2	719905 A2
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 3,5 mm	665020 3,5
Plosnato dljeto ukupna duljina 175 mm	740500 175
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 6,5 mm	664800 6,5
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Trajni marker Dura-Ink® 15 boja natpisa B	085154 B
Kombinirana kliješta, polirana ukupna duljina 180 mm	701500 180
Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka	581220
Garnitura alata za montažu, 59-dijelnabez spremnika	680305
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2