

Asortiman alata za obuku u elektronici, od 25 dijelova bez torbe za alat**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	680445
GTIN	2050001017567
Razred artikla	66H

Opis**Upotreba:**

Sadrži vrijednu temeljnu opremu za obuku iz branše električara, koja se temelji na postojećoj radioničkoj opremi.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo **GARANT**: 1 kom. br. 410100 vel. 150

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 465960 vel. 2

DICK poluobla turpija: 1 kom. br. 513300 vel. 250

Drška turpija od tvrdog drveta: 1 kom. br. 519400 vel. 120

PUK® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150

Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: Po 1 kom. br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: Po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250

KNIPEX® plosnata kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 710300 vel. 160

KNIPEX® obla kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 710700 vel. 160

KNIPEX® plosnato-obla kliješta, VDE izolirana: Po 1 kom. br. 713300 vel. 160; 200

GARANT elektronička kliješta za rezanje: 1 kom. br. 726210 vel. 125

JOKARI® automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728622 vel. 6

JOKARI® nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela: Jedan kom. br. 729806 vel. RG58/59

GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 300

Plastični čekić: 1 kom. br. 754200 vel. 32

Nož za kablove s drvenom ručkom, sklopljiv: 1 kom. br. 844500 vel. 1

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Garnitura alata
-----------------	-----------------

Pribor

Nož za kablove s drvenom ručkom, preklopni tip 1	844500 1
Kombinirana kliješta, kromiranaVDE izolirana ukupna duljina 160 mm	710300 160
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštice b 5,5 mm	663100 5,5
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštice b 2,5 mm	663100 2,5
Vodoinstalaterska kliješta Alligator®VDE navlake ukupna duljina 250 mm	705740 250
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštice b 8 mm	663100 8
Kliješta s okruglim vrhom kromiranaVDE izolirana ukupna duljina 160 mm	710700 160
Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava cijela duljina 125 mm	726210 125
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštice b 3,5 mm	663100 3,5
Nož za skidanje izolacije s koaksijalnog kabela za koaksijalne kablove RG58/59	729806 RG58/59
Mekani čekić s umetcima od poliuretana Ø glave čekića 32 mm	754200 32
Drveni sklopivi metar bijeli duljina 2 m	465950 2
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
	668600 2

Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 2

Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka

581220

Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1

668600 1

Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

701700 160

Poluokrugla turpija duljina bez drške 250 mm

513300 250

Ravni odvijač, s Kraftform drškopotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm

663100 4

Kliješta za skidanje izolacije, ekonomična izvedba za presjek vodova 6 mm²

728622 6

Plosnato-oblakliješta ravna VDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

713300 160

Ravni odvijač, s Kraftform drškopotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm

663100 6,5

Plosnato-oblakliješta ravna VDE-izolirano ukupna duljina 200 mm

713300 200

Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm

410100 150