

**Pneumatsko-hidraulički pištolj za slijepe zakovice TAURUS®, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	770512 1
GTIN	4007081560009
Razred artikla	74A

Opis**Izvedba:**

Radni tlak 5 – 7 bara. Odvojivi spremnik za prihvat trnova.

Prednost:

Sustav **steznih čeljusti** osigurava jako dugi vijek trajanja i protuklizni prihvat trnova zakovica. Mala potrošnja komprimiranog zraka kroz rad u dvije faze: za postavljanje i odstranjivanje preostalog trna. Vrlo brzi radni ciklus.

Dio isporuke:

Ključ za montažu SW 12/14 i SW 14/17.

1 boca hidrauličnog ulja 100 ml i 1 uljni spremnik za nadolijevanje. Uklj. usni element 17/18, 17/20, 17/22.

Tehnički opis

Potrošnja zraka po zakovici	1 l
Težina	1,3 kg
za slijepe zakovice svih materijala do	3,2 mm
maksimalni Ø trna	2,5 mm
Hod uređaja	15 mm

za slijepe zakovice od aluminija / čelika do	4 mm
Priključak za crijevo	6 mm
Sila zakivanja kod 5 bara	4200 N
Priključak za crijevo	1/4 col
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice