

Garant**Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J31****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719770 J31
GTIN	4045197504074
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom.

S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik D - čeljusti savinute pod kutom od 90°.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnički opis

Ø vrha	2,25 mm
ukupna duljina	210 mm
Oblik	D
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	40 - 100 mm
Standard	DIN 5256 D
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni unutarnji prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	crna
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove