



## Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719890 A1
GTIN	4003773048725
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik A - ravne čeljusti.**

#### Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Ø vrha	1,3 mm
Oblik	A
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	10 - 25 mm
Standard	DIN 5254 A

Primjena klijesta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove