

Garant**Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719870 A1
GTIN	4045197504104
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik A - ravne čeljusti.**

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnički opis

Ø vrha	1,3 mm
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	10 - 25 mm
ukupna duljina	140 mm
Oblik	A
Standard	DIN 5254 A

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	crna
s graničnikom	ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove