



## Precizna kliješta za unutarnje prstene s graničnikom, tip: J1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719792 J1
GTIN	4003773073864
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

S podesivim graničnikom

**Oblik C – ravne čeljusti.**

**Oblik D – savijene čeljusti 90 °.**

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom.

**S uprešanim preciznim šiljcima.**

#### Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

ukupna duljina: 140 mm

za unutarnji Ø sigurnosnih prstena: 12 - 25 mm

Ø vrha: 1,25 mm

### Tehnički opis

Ø vrha	1,25 mm
ukupna duljina	140 mm

za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	12 - 25 mm
Oblik	C
Standard	DIN 5256 C
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove