



## Kliješta za vanjske prstenove, tip: A5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719895 A5
GTIN	4003773024996
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Drške čelične s mehanizmom za zaključavanje. **Oblik A - ravne čeljusti.**

#### Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Tehnički opis

ukupna duljina	560 mm
Oblik	A
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	122 - 300 mm
Ø vrha	3,5 mm
Standard	DIN 5254 A
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom

Materijal	Valjani čelik, izrazito čvrst
Materijal vrha	Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Površina	presvučeno prahom u crnoj boji
Ručka s blokadom	da
Zamjenjivi vrhovi	da
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

## Pribor

Zamjenski vrhovi za kliješta za sigurnosne prstene, par oblik A5

719910 A5