

**Kliješta za unutarne prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: J2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719845 J2
GTIN	4045197493200
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Kovana iz jednog komada. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, drške prevučene plastikom.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

Slično kao **DIN 5256**.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	19 - 60 mm
ukupna duljina	180 mm
Ø vrha	1,8 mm
Standard	slično kao DIN 5256
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen unutarnji prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 45°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi	ne

Vrsta proizvoda

Kliješta za sigurnosne prstenove