



Pneumatsko-hidraulički pištolj za slijepe zakovice, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	770513 1
GTIN	4045197559968
Razred artikla	72E

Opis

Izvedba:

Radni tlak 6 – 7 bara. Odvojivi spremnik za prihvat trnova. Učinkoviti i pouzdani pištolj za slijepe zakovice. Brza i sigurna obrada slijepih zakovica zahvaljujući snažnim sustavom steznih čeljusti (nema klizanja trna zakovice). Varijabilno podesivo usisavanje radi uklanjanja otrgnutog trna zakovica u prihvatnom spremniku.

Dio isporuke:

Uključujući glave (prikladne za čelik, VA čelik, aluminij, bakar): 2,4 - 3,4 mm, 4 mm. Uključujući glave (prikladne za aluminij): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 boca hidrauličkog ulja 50 ml.

Hod uređaja: 16 mm

Sila zakivanja kod 6 bara: 6600 N

Potrošnja zraka po zakovici: 3,4 l

Priključak za crijevo: 8 mm

maksimalni Ø trna: 2,5 mm

za slijepe zakovice svih materijala do: 4 mm

Tehnički opis

Hod uređaja	16 mm
-------------	-------

za slijepe zakovice svih materijala do	4 mm
za slijepe zakovice od aluminija do	4,8 mm
maksimalni Ø trna	2,5 mm
Težina	1,7 kg
Potrošnja zraka po zakovici	3,4 l
Priključak za crijevo	8 mm
Sila zakivanja kod 6 bara	6600 N