



Kliješta za unutarnje prstenove, tip: J5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719795 J5
GTIN	4003773024910
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Drške čelične s mehanizmom za zaključavanje.

S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik C - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnički opis

ukupna duljina	570 mm
Oblik	C
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	122 - 300 mm
Ø vrha	3,5 mm
Standard	DIN 5256 C
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen unutarnji prsten
Oblik čeljusti	ravno
Materijal	Valjani čelik

Materijal vrha	Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Površina	presvučeno prahom u crnoj boji
Ručka s blokadom	da
Zamjenjivi vrhovi	da
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

Pribor

Zamjenski vrh za kliješta za sigurnosne prstene, par oblik J5	719810 J5
---	-----------