



Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719790 J2
GTIN	4003773048534
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom.

S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik C - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Oblik	C
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	19 - 60 mm
Ø vrha	1,8 mm
Standard	DIN 5256 C
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Oblik čeljusti	ravno

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	ne
Ručka s blokadom	da
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove