



## Kliješta za vanjske prstenove, tip: A51



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719895 A51
GTIN	4003773025023
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Drške čelične s mehanizmom za zaključavanje. **Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

#### Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Tehnički opis

Oblik	B
Ø vrha	3,5 mm
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	122 - 300 mm
ukupna duljina	570 mm
Standard	DIN 5254 B
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Valjani čelik, izrazito čvrst

Materijal vrha	Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Površina	presvučeno prahom u crnoj boji
Ručka s blokadom	da
Zamjenjivi vrhovi	da
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

---

## Pribor

Zamjenski vrhovi za kliješta za sigurnosne prstene, par oblik A51

719910 A51