

Garant**Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A01****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 719870 A01 |
| GTIN | 4045197504142 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Ručica i zglobovi su kovani. Vrhovi su od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta su crne boje. Glava je brušena. Ručke su prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------|
| Ø vrha | 0,9 mm |
| za vanjski Ø sigurnosnih prstena | 3 - 10 mm |
| ukupna duljina | 130 mm |
| Oblik | B |
| Standard | DIN 5254 B |

| | |
|---|----------------------------------|
| Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten |
| Oblik čeljusti | pod kutom od 90° |
| Drška | presvučeno plastikom |
| Materijal | Specijalni čelik |
| Materijal vrha | Specijalni čelik |
| Površina | crna |
| s graničnikom | ne |
| Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da |
| Ručka s blokadom | ne |
| Zamjenjivi vrhovi | ne |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |