



Kliješta za unutarnje prstenove, tip: J6



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 719795 J6 |
| GTIN | 4003773024927 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Drške čelične s mehanizmom za zaključavanje.

S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik C - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------------|
| Oblik | C |
| ukupna duljina | 580 mm |
| za unutarnji Ø sigurnosnih prstena | 252 - 400 mm |
| Ø vrha | 4,5 mm |
| Standard | DIN 5256 C |
| Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten |
| Oblik čeljusti | ravno |
| Materijal | Valjani čelik |

| | |
|-------------------|--|
| Materijal vrha | Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju |
| Površina | presvučeno prahom u crnoj boji |
| Ručka s blokadom | da |
| Zamjenjivi vrhovi | da |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zamjenski vrh za kliješta za sigurnosne prstene, par oblik J6 | 719810 J6 |
|---|-----------|